

最新型

健康な毎日を

# 全自動 非接触 同時検温消毒器 TMD02



ウィルスの不安から安心へ  
Temperature gauge & disinfectant



手のひらをかざすだけ



カウンタータイプ



これ一台で、1秒検温&消毒。

手のひらを本機底面へかざせばセンサーが即反応  
自動赤外線検温と同時に 除菌液を噴射

活用シーン

家庭でも、会社、病院、学校、ホテル、飲食店etc...

置き方  
3タイプ

壁掛け  
カウンター  
三脚スタンド



非接触

同時  
検温・消毒

検温精度  
±0.2

ウィルスの不安から安心へ  
Temperature gauge & disinfectant  
**自動検温&消毒器**

- 1 瞬間同時検温・消毒
- 2 発熱アラーム(音・LED色)
- 3 自動高精度検温±0.2
- 4 自動センサー消毒液噴出
- 5 大容量タンク
- 6 残量確認窓
- 7 省エネ

**A** 高体温警報機能  
音声と  
LED発光色で  
白色→赤色


**A** 自動検温  
高性能赤外線

**B** 検温距離  
5cm~10cm

**B** 除菌液噴射  
検温と同時に

残量確認窓

長時間使用可能  
大容量タンク



本体構成



商品 TMD02 紹介

温度測定精度	精度±0.2℃ (34~45℃、使用前に30分間作業環境に置く必要があります。)	電源
警報方式	異常自動警報、ライト点滅+警告音	USBケーブル接続または 単3乾電池4本
測定距離	5cm~10cm自動測定	付属品
表示画面	ディスプレイデジタル表示	USBケーブル×1、USBアダプター、 壁掛け用ネジ×2
アラーム温度	調整可能	出液方式:ミスト
タンク容量	1000ml	商品のサイズ
設置方法	ベースブラケット、壁掛け、三脚	119×133×280mm+145mm
動作温度	10℃~40℃(15℃~35℃推奨)	商品の重さ:702g+240g
測定範囲	0℃~50℃	
待機表示	非稼働5秒待機後に白い点が循環移動	

※注意 ①電源を接続後、測定温度安定まで最大30分待ってご使用下さい。太陽光やエアコンの風などが影響しない場所でご使用ください。  
②除菌剤は、ジェルタイプではなく、液剤タイプを使用してください。

設置3タイプ

壁掛け カウンター 三脚



ZUISEI Co.,Ltd.  
Health and a rich lifestyle

お問い合わせ ~お気軽にご相談ください

瑞盛 株式会社

TEL 055-943-6787

〒410-1127 静岡県裾野市平松102  
担当者:080-3447-4562(久土)  
Email:ayumi.kudo5871@gmail.com  
URL <http://zusei88.com>